



ETIS d.o.o.

Matije Divkovića 22, HR-10090 Zagreb



OVLASŤENI MEĐUNARODNI DISTRIBUTER

CROATIA

Tel: 01/3455-136

Fax: 01/3455-136

Mob: 091-539-3270

E-mail: etis@zg.t-com.hr

Web: www.etis-elektrosoker.hr

IBAN: HR0823600001101469564

MB: 00315150, OIB: 31262918848

## TASER International, Inc.

### Tehnička specifikacija za baterijski uložak TASER® APPM s automatskim gašenjem

Prijevod dokumenta: TASER® Automatic shut-down Performance Power Magazine (APPM) Specification



Modeli baterijskih sklopova <sup>1</sup> za električni paralizator X2™		
Model	Broj proizvoda	Boja
Baterijski uložak APPM s automatskim gašenjem (Automatic shut-down Performance Power Magazine)	22011	crna

Specifikacije <sup>2</sup>	Značajke
<ol style="list-style-type: none"> <li>Materijal kućišta: visokootporan polimer</li> <li>Baterija: tri litijumske ćelije od 3V</li> <li>Radno i skladišno temperaturno područje: -4 °F do 122 °F [-20 °C do 50 °C]</li> <li>APPM daje energiju za približno 500 petsekundnih pražnjenja (okidanja, op. pr.) na sobnoj temperaturi 77 °F [25 °C].<sup>3,4,5,6</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oblikovana za uporabu s električnim paralizatorima (CEWs) X2 i X26P.</li> <li>APPM odašilje zvučno upozorenje za dvije posljednje sekunde izlaznih impulsa električnog paralizatora.<sup>7</sup></li> <li>Umetanje APPM-a u električni paralizator će promijeniti njegov program tako da se automatski zaustave izlazni impulsi nakon 5 sekundi, čak i ako je okidač stalno pritisnut. (APPM će utjecati i na funkciju ARC dugmeta ako se tako podesi sustav.) Zamjena APPM-a s PPM ili TPPM će resetirati električni paralizator i onemogućiti funkcije automatskog gašenja i zvučnog upozorenja.</li> <li>Otporan na prašinu i vlagu kada je ispravno umetnut u električni paralizator X2 i X26P.</li> </ol>

Fizičke karakteristike <sup>2,8</sup>					
Karakteristike				Dimenzije X2 s umetnutim APPM	Dimenzije X26P s umetnutim APPM
Duljina (L)	Visina (H)	Širina (W)	Težina	Visina	Visina
2.13" [5,4 cm]	2.75" [7,0 cm]	1.25" [3,2 cm]	2.6 oz [74 g]	4.25" [10,8 cm]	4.3" [10,9 cm]

- Dostupni su dodatni modeli. Molimo da za više informacija kontaktirate predstavnika TASER International prodaje i službe za korisnike.
- Specifikacije proizvoda se mogu promijeniti bez upozorenja; stvarni proizvod se može razlikovati od slike.
- Baterije mogu izgubiti 1 posto svojeg kapaciteta po godini.
- Zamijenite APPM kada je očitavanje postotka baterije manje od 20 posto; nastavak korištenja na 0% može dovesti do oštećenja električnog paralizatora.
- Sigurnosno-tehnički podaci (MSDS) u vezi litijumskih ćelija su dostupni na zahtjev.
- Podatak za približan broj okidanja je dobiven s kontroliranim postavkama na sobnoj temperaturi; stvarni broj okidanja se može razlikovati uslijed okolišnih i uporabnih razlika.
- Ciklus izlaznih impulsa se može zaustaviti stavljanjem sigurnosne kočnice u donji položaj (ZAKOČENO).
- Dimenzije i težine su iskazane samo kao reference (prosječne vrijednosti bez tolerancija, op. prev.).